

bimos

**Krzesło obrotowe ESD, pokryte tkaniną, z kółkami, niskie, typ: ESD****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	972674 ESD
GTIN	4016849943961
Klasa artykułu	96B

**Opis****Wykonanie:**

siedzenie i oparcie pokryte obiciem przewodzącym ładunki elektrostatyczne. Wygodne, oddychające i trwałe. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania.

Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

**Norma:**

**Leitfähig nach DIN 61340-5-1.**

**Opis techniczny**

kolor tapicerki	czarny
zakres regulacji wysokości oparcia	60 mm
zakres regulacji głębokości siedzenia	60 mm
szerokość siedziska	460 mm

Wysokość oparcia:	580 mm
głębokość siedziska	470 mm
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach	6 stopni
Seria	Work-Tec Ergo
nośność krzesła	120 kg
właściwości elektrostatyczne	EGB/ESD
regulacja wysokości	450 - 630 mm
Rodzaj produktu	Krzesło warsztatowe obrotowe ESD

---

## Akcesoria

Koła ESD(1 zestaw = 5 szt.)	963189
-----------------------------	--------