

Garant**Noże, lewe, chwyt / wielkość płytki: 25/16mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251707 25/16
GTIN	4045197651044
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytki podporowa	259031 39
Wielkość chwytu	25 mm
łapki zaciskowej	259038 2
śruba do łapki zaciskowej	259021 1
śruba do płytki podporowej	259025 3
pasująca wymienna płytki skrawająca	VN.. 1604..
kod ISO uchwytu	MVJNR/L 2525M16
wielk. płytki	16 mm
długość główki L ₁	32 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne

Karta danych

zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

płytki podporowa Typ 39	259031 39
łapka zaciskowa Typ 2	259038 2
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruba do łapki zaciskowej Typ 1	259021 1
śruba do płytki podporowej Typ 3	259025 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500