


HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem mikrościerający, ziarno SiC 120, Ø szczotki D1×szerokość drutu L1: 70X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574445 70X10
GTIN	4067263934868
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego powlekane węglikiem krzemu (SC), wprasowane w stalową tuleję; **Ø trzpienia 6 mm.**

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

Opis techniczny

Ø szczotki D ₁	70 mm
zalecana prędkość obrotowa	4000 min ⁻¹
Ø chwytu D _s	6 mm
Długość drutu H ₁	20 mm

maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
ziarnistość	120
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa