

HOLEX**Szczotka okrągła z trzonkiem mikrościerający, ziarno SiC 120, Ø szczotki D1 x szerokość drutu L1: 50X10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	574445 50X10
GTIN	4067263934851
Klasa artykułu	57H

Opis**Wykonanie:**

Szczotki z nylonu ściernego powlekane węglikiem krzemu (SC), wprasowane w stalową tuleję; Ø trzpienia 6 mm.

Zastosowanie:

Do obróbki powierzchni za pomocą szlifierek, wiertarek i giętkich wałków ręcznych. Wysokie obroty zwiększają skuteczność.

Do szlifowania aluminium, stali węglowej i stali INOX oraz tworzyw sztucznych na sucho i na mokro. Maks. temperatura robocza 80°C.

Opis techniczny

ziarnistość	120
Ø szczotki D ₁	50 mm
Ø chwytu D _s	6 mm
Długość drutu H ₁	12 mm
maksymalna prędkość obrotowa	15000 min ⁻¹
zalecana prędkość obrotowa	6000 min ⁻¹
oznaczenie ziarnistości	SiC
Rodzaj produktu	Szczotka tarczowa