

mimatic
Tool Systems**Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 32mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218220 32
GTIN	2050001737199
Klasa artykułu	29C

Opis**Wykonanie:**

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.

PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

Opis techniczny

szerokość płytki E	6 mm
wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	7,6 mm
typ uchwytu podstawowego	09/16
Ø D	32 mm
Liczba ostrzy Z	18
chwyt	z otworem
powłoka	TiAlN
posuw f_z	0,015 mm

materiał	VHM
Rodzaj produktu	frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się warunkowo	300 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	200 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	150 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	160 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	100 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	120 m/min	K
maksymalnie na mokro	nadaje się		
suchy	nadaje się		

Akcesoria

Uchwyty podstawoweuchwyty Weldon Typ 09/16	218205 09/16
--	--------------