

mimatic
Tool Systems
Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1 mm, TiAlN, Ø D: 40 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	218220 40
GTIN	2050001737205
Klasa artykułu	29C

Opis
Wykonanie:

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.

PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

posuw f_z : 0,025 mm

typ uchwytu podstawowego: 11/18

Liczba ostrzy Z: 24

szerokość płytki E: 6 mm

wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia: 10,5 mm

Opis techniczny

szerokość płytki E	6 mm
typ uchwytu podstawowego	11/18
Ø D	40 mm
wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	10,5 mm

Liczba ostrzy Z	24
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	10,5 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
powłoka	TiAlN
posuw f_z	0,025 mm
szerokość a_p	1 mm

Akcesoria

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon typ 11/18	218205 11/18
---	--------------