


**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, BK79, oznaczenie typu W29: 10-130****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237050 10-130
GTIN	4047109069893
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236630; 236635; 236650

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

Ze względu na specjalną geometrię skrawania do zastosowania wyłącznie w wiertłach prawych KOMET KUB®.

typ: INOX

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 030204

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	10-130
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 030204
Gatunek	BK79
typ	INOX

Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

### Dane użytkownika

	przydatność	$V_c$	kod ISO
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	300 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	200 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	160 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	80 m/min	S
maksymalnie na mokro	nadaje się		