

Garant**Głowica wytaczadła ER25 Ø 39,9-70,1 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237501
GTIN	4045197579126
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

system monoblokowy składa się z **korpusu ze stożkiem**, który można łatwo nakręcać na istniejący uchwyt do **tulejek zaciskowych ER25**. Szybki przesuw zgrubny. **Do rozszerzenia zakresu mostek** nr 237508 do Ø 100,1 mm.

Zastosowanie:

dokładność dosuwu 0,01 mm im Ø. Końcówka wrzeczona z odp. płytką skrawającą ISO typu **CC..0602**.

w dostawie::

z płytkami skrawającymi nr. 260052 wielk. CU7010.

Część zamienna:

Śruby do płytek skrawających nr 237606 rozm. 1.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 i 237696.

wskazówka:

w cyklu wytaczania zwracać uwagę na orientację ostrzy ± 20°!

chłodzenie wewnętrzne: tak

Opis techniczny

chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzeczonowe

Aksesoria

Mostek Ø 69,9 – 100,1 mm

237508