

mimatic
Tool Systems**Frezy piłkowe PolySAW-G szerokość ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	218224 50
GTIN	2050001737021
Klasa artykułu	29C

Opis**Wykonanie:**

Do odcinania, cięcia i wykonywania rowków.

PolySAW-G pozwala na obróbkę aż do dna.

wskazówka:

Zalecana wartość dla a_e maks.

posuw f_z : 0,03 mm

typ uchwytu podstawowego: 13/21

Liczba ostrzy Z: 32

szerokość płytki E: 6 mm

wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia: 14,2 mm

Opis techniczny

typ uchwytu podstawowego	13/21
wysokość czynna zęba $a_{e \text{ maks.}}$ na przejście narzędzia	14,2 mm
Ø D	50 mm
szerokość płytki E	6 mm

Liczba ostrzy Z	32
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$ przy wykonywaniu pełnych rowków	14,2 mm
współczynnik korekcyjny f_z	1,5
powłoka	TiAlN
posuw f_z	0,03 mm
szerokość a_p	1,5 mm

Akcesoria

Uchwyty podstawowe chwyt Weldon typ 13/21	218205 13/21
-------------------------------------------	--------------