



Pilnikarka taśmowa akumulatorowa, Typ: M12FBFL13



Dane zamówienia

Numer katalogowy	077717 M12FBFL13
GTIN	4058546412456
Klasa artykułu	03L

Opis

Wykonanie:

Niezwykle lekka akumulatorowa pilnikarka taśmowa (tylko 1,0 kg lub 1,1 kg z akumulatorem 2 Ah) zapewniająca niemęczącą pracę.

- **Dwa tryby prędkości + regulator prędkości zmiennej.**
- **Praca wstecz – umożliwia użytkownikowi wybranie orientacji taśmy w celu kontrolowania kierunku iskier/wiórów.**
- **Regulacja głowicy w zakresie 360° bez użycia narzędzi.**
- **Obsługa jedną ręką – umożliwia pracę w ciasnych miejscach i idealnie nadaje się do wykonywania prac nad głową.**

w dostawie::

Bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory i ładowarki zob. od nr. 073814.

Opis techniczny

prędkość taśmy	0 - 1105 m/min
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
szerokość taśmy ścierniej	13 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

maks. wibracje wg EN	1,69 m/s ²
Napięcie akumulatorów	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Oznaczenie producenta	M12 FBFL13
zakres prędkości obrotowej	0 - 14500
masa	1,1 kg
długość taśmy ścierniej	457
Rodzaj produktu	Pilnikarka taśmowa