

**DC.T 11T304, Gatunek: KW10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 KW10
GTIN	4960664359769
Klasa artykułu	25E

Opis

DC.T 11T304 KW10 Gatunek: KW10

Łamacz wiórów: AH

tolerancja: G

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 3 mmposuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 300 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 300 m/min
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	N
Warunki skrawania	ciągły
Łamacz wiórów	AH

Gatunek	KW10
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCGT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	G
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia