

KÄRCHER**Odkurzacze przemysłowe, oznaczenie producenta: IVRL-100DP****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	078522 IVRL-100DP
GTIN	4054278695136
Klasa artykułu	07D

Opis**Wykonanie:**

Odkurzacze przemysłowe przystosowane do zasysania i oddzielania **chłodziw, emulsji chłodząco-smarujących, wody albo oleju z zawartością cząstek stałych (np. wióry metalowe)**.

- **Zwarta konstrukcja i solidny materiał pozwalają na bezpieczne przemieszczanie.**
 - **Możliwość różnorodnego zastosowania i długotrwałość dzięki olejoodpornemu przewodowi zasilającemu.**
 - **Zasysanie odbywa się przez przyłącze węża na głowicy ssącej, obracane o 360°.**
- 2-silnikowy odkurzacz przemysłowy o mocy 2,4 kW z **przechylnym podwoziem, pojemnikiem 100 l i zintegrowaną pompą do opróżniania beczek** umożliwiającą łatwe i kompletne opróżnianie.

w dostawie::

Z przechylnym podwoziem oraz wężem do opróżniania ze wskaźnikiem poziomu napelnienia.

Bez wyposażenia. Pasujące akcesoria zob. nr 078524, 078529 i 078533.

wskazówka:

Wersję z pojemnikiem ze stali nierdzewnej o pojemności 100 l można znaleźć w naszym e-Sklepie pod numerem 078522 wielk. IVR-L100DP.

Opis techniczny

średnica nominalna przyłącza	DN50 mm
wysokość	1320 mm
pojemność zbiornika	100 l
pobór mocy	2400 W
szerokość	660 mm
podciśnienie	230 mbar
masa	57 kg
liczba turbin	2
poziom natężenia dźwięku przy pracy	68 dB(A)
włącznik/wyłącznik	tak
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
długość	840 mm
klasa zapylenia - odkurzacza	L
wydajność objętościowa powietrza	148 l/s
długość przewodu	6 m
Rodzaj produktu	odkurzacze o wysokiej mocy, do pracy na mokro i na sucho i