

Garant**DC.T 11T308, Gatunek: HB7020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260464 HB7020
GTIN	4045197699732
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T308 HB7020 Gatunek: HB7020

Łamacz wiórów: SM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 120 - 350 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	SM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 350 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Zastosowanie główne	P
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Gatunek	HB7020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia