

**Garant****Zestaw zabieraka czołowego ze stożkiem Morse'a / cylindrycznym, obroty w prawo, typ: 3****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	327455 3
GTIN	4067263557982
Klasa artykułu	31G

**Opis****Wykonanie:**

- Stała tarcza zabieraka czołowego o kącie wierzchołkowym 60° do stosowania podczas szlifowania i toczenia.
- Zabierak czołowy ze sprężynowym, zaciskowym kłem centrującym zapewnia stabilne mocowanie bez luzów.
- Duża dokładność ruchu obrotowego dzięki całkowicie oszlifowanym elementom mechanicznym.
- Idealne rozwiązanie w połączeniu z naszymi kłami tokarskimi nr 321720, 311750 lub 321770.
- Praktycznie zapakowany w walizce systemowej GARANT 630320.

**w dostawie::**

- 1× korpus zabieraka czołowego nr 327465 (odpowiedni do ruchu w lewo i prawo).
- 2× kiel centrujący nr 327488.
- 2× tarcze zabierakowe nr 327470.

**Opis techniczny**

Ø kła centrującego	4; 6 mm
Ø zakresu roboczego	9 - 16 mm
Ø zakresu roboczego	13 - 24 mm
Rodzaj produktu	Zabieraki czołowe

