



Nożyce skokowe akumulatorowe, typ: 71321161



Dane zamówienia

Numer katalogowy	078108 71321161
GTIN	4014586898568
Klasa artykułu	03F

Opis

Wykonanie:

- **Bardzo niskie koszty eksploatacyjne ze względu na wysoką trwałość wykrojnika i matrycy.**
- **System QuickIN do szybkiej wymiany narzędzi umożliwia szybką, beznarzędziową wymianę wykrojnika i matrycy.**
- **Kierunek pracy zmieniany bez użycia narzędzi.**

Akumulatorowe nożyce skokowe do zastosowań mobilnych.

- **Optymalna poręczność nawet w trudnych warunkach pracy dzięki smukłej konstrukcji.**
- **Doskonale nadaje się do blach trapezowych o grubości do 1,3 mm i głębokości rowka do 85 mm.**

Elastyczne nożyce skokowe o wysokiej zwrotności do cienkich blach, blach trapezowych, blach falistych i profili.

w dostawie::

Włącznie z L-BOXX **bez** akumulatora i **bez** ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory można znaleźć pod nr. 073851 – 073858 lub zestaw startowy pod nr. 073863 – 073867. Ładowarki pod numerem 073866.

Opis techniczny

Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
min. promień łuku	30 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
prędkość skrawania	1,9 m/min
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
maksymalna grubość stali 800 N/mm ²	0,7 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maksymalna grubość stali 400 N/mm ²	1,6 mm
Szerokość cięcia	5 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
oznaczenie producenta	ABLK 18 1.6 E AS
masa	2,1 kg
Rodzaj produktu	Nożyce skokowe