


**Garant****Uchwyty płytek skrawających Medium / Medium-Plus, promieniowe, prawe, wielk. płytki: 08mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 274136 08     |
| GTIN             | 4067263118510 |
| Klasa artykułu   | 21U           |

**Opis****Wykonanie:**

Modułowe narzędzia tokarskie do kopiowania, maks. głębokość skrawania 70 mm.

**Zastosowanie:**

W połączeniu z uchwytem zaciskowym nr 274002 lub alternatywnie z adapterem nr 274001 i odpowiednim uchwytem podstawowym do opravek mieczowych.

**Ważne:**

Bez śrub montażowych (zawarte w zakresie dostawy uchwytów).

**Opis techniczny**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| pasująca wymienna płytka skrawająca | RC.T 0803            |
| śruby mocujące                      | 269028 29            |
| t <sub>maks.</sub>                  | 40 mm                |
| rodzaj zastosowania                 | prawe                |
| chłodzenie wewnętrzne               | nie                  |
| możliwość wcinania osiowego         | nie                  |
| Rodzaj produktu                     | Szable do wykrawania |