

**DCMT 11T304, Gatunek: SP4019****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260474 SP4019
GTIN	2050001939289
Klasa artykułu	28D

Opis

DCMT 11T304 SP4019 Gatunek: SP4019

Łamacz wiórów: 73

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,45 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 30 - 440 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,1 - 0,45 mm/obr,
Łamacz wiórów	73
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	30 - 440 m/min
Zastosowanie główne	UNI
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4,5 mm
Warunki skrawania	ciągły
Gatunek	SP4019

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia