

**DC.T 11T304, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Klasa artykułu	25E

**Opis**

DC.T 11T304 CA510 Gatunek: CA510  
Łamacz wiórów: GK  
tolerancja: M  
głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 3 mm  
posuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,  
prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 140 - 450 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	ciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	GK
Zastosowanie główne	P
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm

głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 3 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	140 - 450 m/min
Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia