

Garant**Oprawki hydrauliczne performance Master Chuck, kształt ADB, BT 40 krótki, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303480 6
GTIN	4067263265535
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- W szczególności nadają się do zastosowań frezarskich o dużej dynamice.
- Kontur zewnętrzny zoptymalizowany metodą FEM (metoda elementów skończonych) –> wytrzymałość dzięki maks. sztywności, większa trwałość narzędzia, większa objętościowa wydajność skrawania, do wszystkich strategii obróbki.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10mm.
- Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
- Odporność na temperaturę do 170°C przez 4 godziny.
- Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
- Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
- Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Uniwersalna konstrukcja opracowana z myślą o obróbce zgrubnej i wykańczającej. Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

w dostawie::

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308802, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

Ø zewn. D	42 mm
wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø D ₂	26 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
adapter	BT 40 krótki
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
z otworem na Balluffchip	tak
Otwór kanalika chłodzącego	nie
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne