

Garant**Głowice wytaczadła złącze HW, złącze: HW50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:****dokładność dosuwu 0,002 mm na Ø przy użyciu noniusza.****Zastosowanie:**

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

wskazówka:

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie Ø od 84,9 do 105,1.

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie Ø od 104,9 do 134,1.

Uchwyt płytek skrawających 237604 5 do rozszerzenia w zakresie Ø od 104,9 do 134,1.

Opis techniczny

złącze	HW50
Długość użyteczna L ₁	90 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC..09T3..
Śruby do mocowania płytek	237606 rozm. 2
zakres wrzecion o Ø	66,9 - 87,1 mm
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

