

Garant**System do wytaczania precyzyjnego \varnothing 9,75 – 30,1 mm, złącze: SK40****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	237581 SK40
GTIN	4045197607775
Klasa artykułu	29W

Opis**Wykonanie:**

z głowicą wytaczadła nr 237591, wytaczakami i wyposażeniem w walizce. **Dokładność ustawiania 0,01 mm na kreskę podziałki / za pomocą noniusza 0,002 mm na średnicy.**
Ustawianie \varnothing z bardzo małym luzem przy zmianie kierunku pomiaru. **dla \varnothing 9,75 – 30,1 mm**

Zastosowanie:

Do wytaczaków z \varnothing chwytu 16 mm i do mostków do wytaczania dokładnego. Z płytkami skrawającymi ISO **typu CC..0602...**

w dostawie::

1 głowica wytaczarska precyzyjna: nr 237591 SK40

po 1 wytaczaku (maksymalna długość wytaczania): nr 237630 \varnothing 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 \varnothing 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

nr 237634 \varnothing 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 \varnothing 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 uchwyt na płytkę skrawającą do mostka: nr 237564 06

1 płytkę skrawającą: nr 260052 wielk. CU7010 (CCMT 060204)

Część zamienna:

śruba do płytek skrawających nr 219830.

Zalecenie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 23 7695 i nr 23 7696.

Opis techniczny

złącze	SK40
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Aksesoria

Wytaczaki	237630
Wytaczaki	237634
Głowica wytaczadła Ø 9,75 – 88,1 mm złącze SK40	237591 SK40
CC.T 060204 Gatunek CU7010	260052 CU7010
Zestaw bez uchwytu Ø 9,75-164 mm	237598