

**Garant****Korpus wiertła HiPer-Drill, 1,5×D, Ø D: 13,5 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231600 13,5
GTIN	4045197602510
Klasa artykułu	21S

**Opis****Wykonanie:**

- **duże posuwy i wysoka wydajność dzięki optymalnie dobranej geometrii i zastosowanym materiałom**
- **dokładne pozycjonowanie płytek skrawających przez pryzmatyczne gniazdo płytki i pewne prowadzenie przez osiowy otwór**
- **duża dokładność ruchu obrotowego w stanie zmontowanym**
- **podparcie chwytu zapewnia optymalną sztywność podczas pracy.**

**Zastosowanie:**

Jako narzędzie nieruchome lub obracające się. Do otworów o dokładności do IT9.

**wskazówka:**

Śrubę mocującą należy wymienić przy co piątej wymianie wkładki skrawającej.

Pozostałe wymiary do Ø 50,99 mm dostępne na zapytanie.

Dla zapewnienia optymalnej dokładności ruchu obrotowego mocować w hydraulicznych uchwytach zaciskowych (np. nr 302026, wielk. 20).

Wiertła mocować zawsze możliwie jak najkrócej, dla zapewnienia optymalnej sztywności.

Liczba ostrzy Z: 2

zakres Ø D: 13,5 - 13,99 mm

Długość użyteczna L<sub>1</sub>: 21 mm

Ø chwytu D<sub>s</sub>: 16 mm

Długość chwytu L<sub>s</sub>: 48 mm

Śruby mocujące: 231999\_7IP (0,6 Nm)

**Opis techniczny**

Śruby mocujące	231999_7IP (0,6 Nm)
----------------	---------------------

zakres $\varnothing$ D	13,5 - 13,99 mm
Długość użyteczna L <sub>1</sub>	21 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	16 mm
Długość chwytu L <sub>s</sub>	48 mm
Seria	HiPer-Drill
Liczba ostrzy Z	2
głębokość wiercenia do	1,5×D
chwyt	ISO 9766
zastosowanie wiertła	warunkowo nawiercanie skośne
zastosowanie wiertła	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertła	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertła	warunkowo wiercenie pakietowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

## Akcesoria

Śruby Torx Plus napęd 7IP	231999 7IP
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 7IP	674252 7IP
Wkrętaki dynamometryczne, nastawione na stałe nastawiony moment obrotowy 0,6 Nm	211750 0,6