


Garant**SOMT 09T304 TR, HB7635, Typ: INOX****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	215075 INOX
GTIN	4045197302960
Klasa artykułu	21A

Opis**Wykonanie:**

Nadzwyczaj stabilne, precyzyjnie spiekane i szlifowane płytki skrawające o wymiarach wg normy ISO. Dzięki drobnoziarnistej strukturze wysoka udarność i odporność na zużycie.

wskazówka:

Zalecana wartość dla $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

posuw f_z na ząb	0,11 mm
typ	INOX
promień naroża	0,4 mm
grubość płytki E	3,97 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOMT 09T304 TR
Gatunek	HB7635
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	270 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się warunkowo	190 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się warunkowo	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się warunkowo	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	190 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	120 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	120 m/min	K
olej	nadaje się warunkowo		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		