

Garant**Nawiertaki NC, 142°, Ø D_s: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231502 20
GTIN	4045197324016
Klasa artykułu	21Y

Opis

Wykonanie:
z chwytem typu Weldon.

Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	231540_TX15 (2,5 Nm)
długość całkowita L _{ges}	100 mm
maks. głębokość otworu l ₁	3 mm
Ø chwytu D _s	20 mm
długość chwytu h	70 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SOGT 11T3
maksymalna Ø otworu d ₁	18,5 mm
wielkość płytek skrawających	16
Liczba ostrzy Z	1
chwyt	chwyt Weldon
Nawiertak odpowiedni do kształtu płytek	142
Atrybut nazwy produktu	142°
chłodzenie wewnętrzne	nie
kąt wierzchołkowy	142 stopni

Rodzaj produktu

Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Śruby zaciskowe Torx napęd TX15

231540 TX15

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Groty 8 mm, z magneasz uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500