

Garant
Głowice do wytaczania precyzyjnego HW, złącze: HW20

Dane zamówienia

Numer katalogowy	237600 HW20
GTIN	4045197675934
Klasa artykułu	29W

Opis
Wykonanie:
dokładność dosuwu 0,002 mm na \emptyset przy użyciu noniusza.
Zastosowanie:

Preferowane z płytką skrawającą nr 237695 – 237698.

Z uchwytem nr 237651 – 237656.

wskazówka:

 Uchwyt płytek skrawających 237604 3 do rozszerzenia w zakresie \emptyset od 29,9 do 37,1.

chłodzenie wewnętrzne: tak

pasująca wymienna płytką skrawająca: CC..0602..

zakres wrzecion: 23,9 - 31,1 mm

 Długość użyteczna L_1 : 45 mm

śruba mocująca płytki obracane: 237606 1

Opis techniczny

zakres wrzecion	23,9 - 31,1 mm
złącze	HW20
Długość użyteczna L_1	45 mm
pasująca wymienna płytką skrawająca	CC..0602..
śruba mocująca płytki obracane	237606 1
chłodzenie wewnętrzne	tak

Rodzaj produktu

Narzędzie wrzecionowe