

Garant

Wkrętak dynamometryczny z gniazdem bitów 1/4-cala, ze skalą, z wyzwaniem automatycznym, maksymalny moment obrotowy: 600cNm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	659100 600
GTIN	4067263117193
Klasa artykułu	61E

Opis

Wykonanie:

- Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z przyczepną powłoką Haptoprene zapewnia dobre przenoszenie siły.
- Jednoznaczny i łatwy odczyt dzięki dużemu wyświetlaczowi numerycznemu.
- Krótka droga wyzwiania 36° z wyraźnym słyszalnym i odczuwalnym sygnałem.
- Mechanizm wyzwiający z 10 elementami zatrzaskowymi wykonanymi z wysokostopowej stali narzędziowej o wysokiej odporności na zużycie zapewnia długą żywotność.
- Przekroczenie tej wartości jest wykluczone dzięki sprzęgłu ślizgowemu („Slipper”).
- Prosta obsługa i łatwe rozpoznawanie stanu zablokowania i odblokowania dzięki pomarańczowemu pierścieniowi sygnalizacyjnemu na pokrętle.
- Magazynek bitów (1/4 cala – D 6,3/ F 6,3) z szybkim zamknięciem. Szybka wymiana bitu jedną ręką.

Funkcja:

Po osiągnięciu ustawionej wartości momentu obrotowego wkrętak wyzwala się, dając słyszalny i odczuwalny sygnał i jest od razu gotowy do ponownego użycia. W kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara bez funkcji momentu obrotowego do luzowania połączeń śrubowych.

Norma:

Sprawdzone zgodnie z normą **DIN EN ISO 6789**.

Klasa dokładności:

±6%.

Opis techniczny

możliwość protokołowania danych	nie
---------------------------------	-----

Karta danych

dokładność pomiaru momentu obrotowego	±6 %
maksymalny moment obrotowy	600 cNm
rozdzielczość	10 cNm
kierunek dociągania	dociąganie w prawo
długość całkowita L	204 mm
masa	310 g
uchwyty bitów	D 6,3
uchwyty bitów	F 6,3
Zakres momentów obrotowych	100 - 600 cNm
Zasada zadziałania	mechaniczne sprzęgło ślizgowe
metoda pomiarowa	Moment obrotowy
przełączalny odczyt	cNm
Kalibracja	O1
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie	ze skalą regulacji
sygnalizacja rozłączenia	akustyczny
sygnalizacja rozłączenia	dotykowy
Technika pomiarowa	mechaniczny
Regulacja załączenia	przestawny
Norma	DIN EN ISO 6789
wskaźnik	analogowy
Feedback	sygnał akustyczny
Feedback	Wyzwalający
Kształt przyłącza	gniazdo bitów 1/4 cala
Protokół z badań	Protokół kontroli producenta
nastawiona na stałą wartość momentu obrotowego	tak
Rodzaj produktu	Wkrętaki dynamometryczne

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/659100-600>

