

Garant**Płytki skrawające do nawiertaków NC, HB7525, Typ: 10****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	231520 10
GTIN	4045197220479
Klasa artykułu	21Y

Opis**Zastosowanie:**

do nawiercania NC i fazowania. Również do toczenie poprzecznego (jako narzędzie nieruchome) na tokarce. **Nie używać do grawerowania.**

wskazówka:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

kod ISO: SOGT 080208

Opis techniczny

typ	10
kod ISO	SOGT 080208
liczba wymian/ostrzy	4
Gatunek	HB7525
Materiał ostrza 	HM
Rodzaj produktu	Wiercenie

