



Frezy tarczowe / do cięcia z chwytem cylindrycznym HSS szer. $a_p = 2,2$ mm, \varnothing D / liczba ostrzy Z: 63/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	218412 63/4
GTIN	4045197533517
Klasa artykułu	21P

Opis

Wykonanie:

System wysokowydajnych frezów do cięcia złożony zamienniez **kołnierza ikorzystnej cenowo blachy stalowej** lub **kołnierza i wysokiej precyzji odpornej na działanie temperatury blachy HSS**.

Zastosowanie:

Do frezowania rowków i przecinania. Dla zapewnienia wysokiej powtarzalności wymiarów w produkcji seryjnej zaleca się stosowanie korpusów ze stali HSS.

w dostawie::

Klucz nr 21 9858 do montażu i demontażu płytek skrawających.

wskazówka:

Możliwość dostarczenia frezów tarczowych / do cięcia o \varnothing D do 200 mm.

Materiał ostrza

 : HSS

chłodzenie wewnętrzne: false

maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$: 15,75 mm

\varnothing kołnierza d_1 : 31,5 mm

długość kołnierza L_1 : 37 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 1,5 mm: 99,9 mm

długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 2,2 mm: 100,5 mm

\varnothing chwytu D_s h_6 : 32 mm

Opis techniczny

pasująca wymienna płytką skrawająca	XC.. 1119
Ø chwytu D_s h6	32 mm
Ø ostrzy D_c	63 mm
maksymalna głębokość wcinania $a_{e\text{maks.}}$	15,75 mm
długość kołnierza L_1	37 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 1,5 mm	99,9 mm
długość całkowita $L_{\text{całk.}}$ dla a_p 2,2 mm	100,5 mm
Ø kołnierza d_1	31,5 mm
Liczba ostrzy Z	4
Seria	Frez tarczowy / do cięcia
szerokość a_p	2,2 mm
wykonanie chwytu	HSS
Materiał ostrza 	HSS
chłodzenie wewnętrzne	false