

**Głowica do kopiowania, HB730, Ø D h10: 10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210360 10
GTIN	4045197523426
Klasa artykułu	21M

**Opis**

Głowica do kopiowania 10 mm długość główki l: 13 mm  
długość ostrzy L<sub>2</sub>: 7,5 mm  
maksymalna głębokość skrawania a<sub>p.maks.</sub> w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 3 mm  
posuw f<sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 mm

**Opis techniczny**

długość ostrzy L <sub>2</sub>	7,5 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	3 mm
Ø ostrzy D	10 mm
długość główki l	13 mm
posuw f <sub>z</sub> przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
współczynnik korekcyjny f <sub>z</sub>	1,25
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> przy obcinaniu	3 mm
maksymalna głębokość skrawania a <sub>p.maks.</sub> przy wykonywaniu pełnych rowków	3 mm
Wielkość uchwytu	10 mm
promień naroża	5 mm

Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza &nbsp;	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem $a_e$ przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

## Akcesoria

Adaptery wtykowe do Typ 8X3	219986 8X3
Klucze montażowe Typ 8X3	219987 8X3