

Garant**Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45°, HB730, Ø D h10: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210340 12
GTIN	4045197523358
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45° 12 mm długość główki I: 22 mm
długość ostrzy L₂: 15 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,24 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,06 mm

Opis techniczny

długość główki I	22 mm
Ø ostrzy D	12 mm
długość ostrzy L ₂	15 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,24 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	15 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	15 mm
Wielkość uchwytu	12 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Szerokość cięcia	12 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu mm
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 10X4	219987 10X4
Adaptory wtykowe do Typ 10X4	219986 10X4