

**Głowica do kopiowania, HB730, Ø D h10: 16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210360 16
GTIN	4045197523440
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowica do kopiowania 16 mm długość główki l: 20 mm
długość ostrzy L₂: 12 mm
maksymalna głębokość skrawania a_{p.maks.} w stali < 900 N/mm²: 4,8 mm
posuw f_z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L ₂	12 mm
Ø ostrzy D	16 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} w stali < 900 N/mm ²	4,8 mm
długość główki l	20 mm
posuw f _z przy frezowaniu kopiowym w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	4,8 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	4,8 mm
Wielkość uchwytu	16 mm
promień naroża	8 mm

Seria	TopCut
Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	4
Kąt linii śrubowej	30 stopni
kierunek dosuwu	poziome i ukośne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Adaptery wtykowe do Typ 13X4	219986 13X4
Klucze montażowe Typ 13X4	219987 13X4