

Garant**ANGX 10T308ZEER, HB9540, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2131 ST1400
GTIN	4067263078852
Klasa artykułu	GGN

Opis**Pasuje do:**

Wysokowydajne frezy GARANT Power Q Mini nr 213052 – 213058.

Zawartość:

50 × 213066 ST1400

wskazówka:Zalecane wartości orientacyjne dla $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p,max}$.**Opis techniczny**

zawartość	50
posuw f_z na ząb	0,9 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	ANGX10T308
Gatunek	HB9540
Materiał ostrza	HM
zalecana głębokość skrawania $a_{p,max}$	0,8 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p,max}$	1 mm
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,6 mm
liczba wymian/ostrzy	4

Rodzaj produktu

płytką skrawającą do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	260 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
przyłączy	nadaje się		

Akcesoria

ANGX 10T308ZEER Typ ST1400

213066 ST1400