

**Garant****APMT 100305 TR, HB7515, Typ: ST1400****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2127 ST1400
GTIN	4067263078814
Klasa artykułu	GGN

**Opis****Wykonanie:**

Płytki o bardzo dodatniej geometrii i śrubowych krawędziach ostrzy.

**Pasuje do:**

Frezy kątowe 90° HOLEX GG2123, GG2124 oraz GARANT i HOLEX nr 215800–215870.

**Zawartość:**

50 × 215879 ST1400

**wskazówka:**

Zalecane wartości orientacyjne

Dla  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\text{maks.}} = 4,8$  mm.

**Opis techniczny**

posuw $f_z$ na ząb	0,1 mm
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	APMT 100305 TR
Gatunek	HB7515
Materiał ostrza	HM
grubość płyty	3,5 mm
Rodzaj produktu	płytki skrawająca do frezowania

**Dane użytkownika**

	<b>przydatność</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>kod ISO</b>
Stal < 500 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	440 m/min	P
Stal < 750 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	310 m/min	P
Stal < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	260 m/min	P
Stal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	250 m/min	P
Stal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się	230 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	320 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	nadaje się warunkowo	210 m/min	M
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	210 m/min	K
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

**Akcesoria**

APMT 100305 TR Typ ST1400

215879 ST1400