


Garant**Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, Ø e8 DC: 0,2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2289 0,2
GTIN	4067263090762
Klasa artykułu	GGN

Opis**Wykonanie:**

Wyjątkowo krótkie ostrze zapewnia maksymalną stabilność. **Długość chwytu wg DIN** dla lepszego podparcia elementu w uchwycie. Takie rozwiązanie znacznie zwiększa trwałość narzędzia.

Oszczędność kosztów ostrzenia: ponieważ zamiast ostrzyć, lepiej zastąpić zużyty frez miniaturowy z VHM nowym.

Jak nr 202289.

Opis techniczny

długość ostrzy L_c	0,6 mm
Ø chwytu D_s	3 mm
Kąt linii śrubowej	30 stopni
długość całkowita L	38 mm
kierunek dosuwu	poziomy, ukośny i pionowy
Ø ostrzy D_c	0,2 mm
chwyt	DIN 6535 HA z h6

zawartość	5
Kąt sfazowania naroży	90 stopni
Liczba zębów Z	3
kształt chwytu	HA
posuw f_z przy obcinaniu w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,003 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,002 mm
Seria	Master Steel
powłoka	TiAlN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym $1 \times D$
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	$0,5 \times D$ przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	290 m/min	N
Al $> 10\%$ Si:	nadaje się warunkowo	240 m/min	N
Stal $< 500 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	140 m/min	P
Stal $< 750 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	120 m/min	P
Stal $< 900 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	100 m/min	P
Stal $< 1100 \text{ N/mm}^2$	nadaje się	70 m/min	P

Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	50 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	40 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	85 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		

Akcesoria

Frezy miniaturowe z VHM GARANT Master SteelHPC Ø e8
DC 0,2 mm

202289 0,2