

**TNGA 160404, KBN35M, typ: MET****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	255659 MET
GTIN	4960664544516
Klasa artykułu	25H

Opis**Wykonanie:**

płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT. MultiEdge Tough; każda płytka skrawająca z 2 lub 3 ostrzami o specjalnym sfazowaniu dla zapewnienia optymalnego skrawania przekrojów nieciągłych.

Gatunek: KBN35M

Łamacz wiórów: MET

typ: MET

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 0,3 mm

posuw f : 0,1 - 0,2 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 100 - 180 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	MET
posuw f	0,1 - 0,2 mm/obr,
liczba wymian	3
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 180 m/min
typ	MET

głębokość skrawania a_p	0,1 - 0,3 mm
Gatunek	KBN35M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	CBN
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNGA 160404
Atrybut nazwy produktu	KBN35M
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,