

Garant**Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45°, HB730, Ø D h10: 20 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	210340 20
GTIN	4045197523372
Klasa artykułu	21M

Opis

Głowice frezarskie wykańczające, sfazowanie 45° 20 mm długość główki I: 35 mm

długość ostrzy L₂: 25 mm

Szerokość sfazowania naroży przy 45°: 0,4 mm

posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm²: 0,1 mm

Opis techniczny

długość ostrzy L ₂	25 mm
Ø ostrzy D	20 mm
długość główki I	35 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,4 mm
posuw f _z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,1 mm
współczynnik korekcyjny f _z	1,25
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy wykonywaniu pełnych rowków	25 mm
maksymalna głębokość skrawania a _{p.maks.} przy obcinaniu	25 mm
Wielkość uchwytu	20 mm
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
Szerokość cięcia	20 mm
Seria	TopCut

Gatunek	HB730
Materiał ostrza 	VHM
norma	Norma zakładowa
typ	N
Liczba ostrzy Z	6
Kąt linii śrubowej	50 stopni
kierunek dosuwu	poziome
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a_e przy frezowaniu	0,1×D przy obcinaniu mm
Strategia skrawania	HPC
chłodzenie wewnętrzne	nie
odpowiednie uchwyty	GARANT TopCut
Rodzaj produktu	frezowania

Akcesoria

Klucze montażowe Typ 16X5	219987 16X5
Adaptory wtykowe do Typ 16X5	219986 16X5