



Dane zamówienia

Numer katalogowy	203074 10
GTIN	4067263092070
Klasa artykułu	12Y

Opis techniczny

Kąt linii śrubowej	42 stopni
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm ²	0,04 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali < 900 N/mm ²	0,08 mm
Szerokość sfazowania naroży przy 45°	0,2 mm
Tolerancja \varnothing nominalnej	e8
posuw f_z przy frezowaniu rowków w stali < 900 N/mm ²	0,06 mm
długość całkowita L	72 mm
\varnothing ostrzy D_c	10 mm
posuw f_z przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm ²	0,05 mm
chwyt	DIN 6535 HB h6
Kąt sfazowania naroży	45 stopni
wysięg L_1 z szyjką	30 mm
kierunek dosuwu	poziome, ukośne i pionowe
\varnothing chwytu D_s	10 mm
Liczba zębów Z	4
długość ostrzy L_c	22 mm

Ø szyjki D ₁	9,7 mm
Seria	Pro Uni
powłoka	TiSiN
Materiał ostrza	VHM
norma	norma zakładowa
typ	N
Właściwości kąta linii śrubowej	nierówne
Podziałka ostrzy	nierówne
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D
szerokość styku z obrabianym przedmiotem a _e przy frezowaniu	0,3×D przy obcinaniu
chłodzenie wewnętrzne	nie
Strategia skrawania	HPC
pierścień barwny	zielone
Rodzaj produktu	Głowice jeżowe

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się warunkowo	250 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	240 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	220 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	180 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	170 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	140 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	90 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	35 m/min	S

żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się	240 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		