

**Garant**

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,  
Rozmiar / liczba: 190616/30**



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 190616/30
GTIN	4067263092438
Klasa artykułu	GGN

### Opis techniczny

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
głębokość skrawania $a_p$	1,6 - 6,75 mm
posuw $f$	0,25 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250174 HB7020
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190616
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 190616 Gatunek HB7020

250174 HB7020