

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 160608/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2527 160608/30
GTIN	4067263092377
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
zawartość	250168 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HB7020

250168 HB7020