


HOLEX**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT020,
Rozmiar / liczba: 09T304/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2530 09T304/30
GTIN	4067263092476
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250188 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 3,25 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG09T304
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 09T304 Gatunek HBT020

250188 HBT020