


HOLEX

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna CNMG, HBT020,
Rozmiar / liczba: 160608/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2530 160608/30
GTIN	4067263092551
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250204 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,55 - 5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160608
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160608 Gatunek HBT020

250204 HBT020