

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 120408/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 120408/30
GTIN	4067263092575
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

zawartość	250322 HB7020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
głębokość skrawania a_p	0,55 - 4,25 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG120408
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 120408 Gatunek HB7020

250322 HB7020