

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 190624/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 190624/30
GTIN	4067263092711
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
zawartość	250343 HB7020
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1,6 - 6,75 mm
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190624
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 190624 Gatunek HB7020

250343 HB7020