

Garant**Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /
liczba: 160616/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 160616/50
GTIN	4067263092681
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	1,05 - 5,5 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	250338 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG160616
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

CNMG 160616 Gatunek HB7020

250338 HB7020