

Garant

**Płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 110404/30**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2535 110404/30
GTIN	4067263092810
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	125 - 280 mm/min
zawartość	250752 HB7020
głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
posuw f	0,25 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110404 Gatunek HB7020

250752 HB7020