

**Garant****Płytko skrawająca tokarska, obróbka zgrubna CNMG, HB 7020, Rozmiar /  
liczba: 190624/50****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2531 190624/50
GTIN	4067263092728
Klasa artykułu	GGN

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	100 - 260 mm/min
posuw $f$	0,3 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	1,6 - 6,75 mm
liczba sztuk	50
zawartość	250343 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG190624
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SG
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

---

## Akcesoria

CNMG 190624 Gatunek HB7020

250343 HB7020