

HOLEX

Opakowanie ekonomiczne, płytko skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna DNMG, Rozmiar / liczba: 110404/30



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2538 110404/30
GTIN	4067263092919
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,25 - 2,75 mm
posuw f	0,2 - 0,3 mm/obr,
zawartość	250780 HBT020
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	120 - 240 mm/min
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG110404
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PM
Rodzaj produktu	Wymienna płytko skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 110404 Gatunek HBT020

250780 HBT020