


**CNMG 120412 DNMG, HBT020, Rozmiar / liczba: 150612/30****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	GG2542 150612/30
GTIN	4067263093053
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	100 - 200 mm/min
zawartość	250787 HBT020
głębokość skrawania a_p	0,8 - 3,75 mm
posuw f	0,3 - 0,5 mm/obr,
liczba sztuk	30
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG150612
Gatunek	HBT020
Łamacz wiórów	PR
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia

Akcesoria

DNMG 150612 Gatunek HBT020

250787 HBT020