


Garant

**Płytki skrawająca tokarska, obróbka średnio dokładna SNMG, HB 7020,
Rozmiar / liczba: 190612/50**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	GG2544 190612/50
GTIN	4067263093183
Klasa artykułu	GGN

Opis techniczny

głębokość skrawania a_p	0,8 - 6,75 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	130 - 280 mm/min
posuw f	0,2 - 0,4 mm/obr,
liczba sztuk	50
zawartość	251236 HB7020
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG190612
Gatunek	HB 7020
Łamacz wiórów	SM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Akcesoria

SNMG 190612 Gatunek HB7020

251236 HB7020