

HOLEX®**DCMT 11T308 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260506 HBX020
GTIN	4045197670083
Klasa artykułu	22D

Opis

DCMT 11T308 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 0,1 - 3,75 mmposuw f : 0,06 - 0,36 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PM
głębokość skrawania a_p	0,1 - 3,75 mm
posuw f	0,06 - 0,36 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	Głowice skrawające
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T308
liczba wymian/ostrzy	2
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,